


MET/ACE@のおもな仕様

形 式	本体+コンプレッサ		本体のみ
コンプレッサー	○		×
定格電圧／電流	AC100V/8.2A		AC100V/0.6A
消費電力	860W		60W
エアタンク容量/ℓ	8		×
質量／kg	30		13
電源コード／m	3m		
洗剤タンク容量	500mℓ		
給水	一般水道		
	接続口径15×20mmホース 水用ホースコネクタ		
1回(ヘルメット1個)の 洗浄に必要な使用量	水	3.8ℓ	
	洗剤	0.3～0.5mℓ	
寸法/mm(W×L×H)	380×500×920		380×500×270

※本機は改良の為、予告なく変更することがあります。

よくある質問 Q&A

ランニングコストは？	4 円です。	水道、洗剤、電気料金の合計目安です。
水の使用量は？	4.8ℓです。	手洗いよりも少量の水で洗浄できます。
排水量は？	4.8ℓです。	家庭の一般排水と同じ方法で処理していただけます。
設置場所は？	設置要綱書を参照してください。	洗濯機と同様の環境でご使用ください。
耐用年数は？	約10年です。	稼働物がなく、高品質のパーツのみで構成されています。
メンテナンスは？	メンテナンスフリーです。	洗浄の為の稼働物を持たない為、基本的には必要ありません。
専用洗剤使用量は？	洗剤タンク 500ml=900回です。	洗剤4ℓで約7000回洗浄できます。
他の洗剤の使用は？	他の洗剤は使用しないでください。	特に酸、アルカリ、粉末洗剤は機器に重大な影響を与えます。
製品保証は？	1年保証です。	保証書（取扱説明書裏面）をご参照ください。
アフターサービス （保証など）は？	メーカー修理が可能です。	メーカーまでご連絡頂いた後、宅配便にて輸送してください。
工事用以外のヘルメットを 洗浄できますか？	取扱説明書を参照してください。	工事用ヘルメット以外は不可です。
錆びないの？	錆びません。	外装部はステンレス、アルミ、ニッケルメッキで構成されています。
きれいに洗えるの？	ヘルメット専用機です。	洗剤と水はエアの混合吐出なので、手洗いの比ではありません。
乾燥機能はあるの？	ありません。（脱水は可です。）	乾燥機能はありませんが、エアガンにより簡易脱水が可能です。
ヘルメットを置かないで スタートしますか？	スタートします。	洗濯機やウォシュレットと同じです。（対象物の有無は感知しません。）
水道水以外の使用は？	使用しないでください。	錆び、油分、薬品等が機器やヘルメットに重大な影響を与える可能性があります。
各ランプについて	左側スイッチ → スタンバイスイッチ	点 灯：スタート準備 OK 遅い点滅：コンプレッサー加圧中 速い点滅：スタンバイスイッチが入っていない状態で、 スタートスイッチを押した時に点滅
	右側スイッチ → スタートスイッチ	点 灯：スタート待機中 遅い点滅：水が出ています（洗浄中） 速い点滅：エアが出ます（洗浄中）
タンクに貯めた水で 使用できますか？	基本的にはできません。	水圧が必要なためです。
工水は使用できますか？	できません。	水道水のみで使用可能です。



毎日洗って、毎日きれい。

全自動ヘルメット洗浄機 メットエース

MET/ACE@
HELMET WASHING MACHINE

総販売元

株式会社 昭 和 商 会

【本 社】〒466-0034 愛知県名古屋市中区明月町2丁目27番地
TEL：052-851-3153 FAX：052-851-3155
【東京営業所】〒141-0032 東京都品川区大崎4丁目2番55号W・Bジャパンビル1階
TEL：03-6303-9614（代） FAX：03-6303-9615
【大阪営業所】〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町3丁目5番13号創建御堂筋ビル7階
TEL：06-4708-5100（代） FAX：06-4708-5102

商品の御注文・御問い合わせは／TEL (050) 3533-5414
http://www.showashokai.com

昭和商会 ヘルメット

検索

代理店名

株式会社 昭 和 商 会
SHOWA SHOKAI

全自動ヘルメット洗浄機 メットエース

MET/ACE α

HELMET WASHING MACHINE

品番：N20-42

従来に比べて洗浄水圧がパワーアップ！
水を叩き付けて洗う！

- 新開発の高速回転式洗浄ヘッドを採用。ヘルメット内装部全面に均一に洗剤、水流が当たります。
- 動作状況がわかりやすい認視性の優れたスイッチを採用
- 防水・耐衝撃・高寿命
- AC100V の電源、給水用の水道、排水口の環境が必要です。

特長

1. ヘルメット内部のすべての部分を洗浄する、回転式噴射ノズル設計
2. ヘルメット内部に、洗浄液を叩きつけ回転式ノズル(エアー)にて洗浄液を隅々まで拡散
3. 操作スイッチの点滅速度(遅い点滅、速い点滅)により、洗浄状態をリアルタイムに表示
4. 1サイクルの洗浄時に、その都度オートドレイン機能を作動(コンプレッサー付きの場合)

主な装備



電源
ブレーカー



ゴミ防止用
給水ストレーナー



洗浄用タンク



エアガン

毎日50秒で
こんなにきれいに！



洗浄前



洗浄後
(1週間後)



洗浄後
(1ヶ月後)

※写真はイメージです。汚れ具合・汚れの原因により洗浄具合が変わります。

メットエースで洗浄できるヘルメットは左下のものです。
それ以外は絶対にご使用にならないでください。



工事・作業用ヘルメット



オートバイ用ヘルメット



野球ヘルメット



自転車用ヘルメット

洗浄パターン

洗剤の最適な使用を考慮した洗浄パターンを採用

水洗い

洗剤
噴射

洗剤
拡散噴射



水洗い



泡洗い

浸透

すすぎ
洗い

エア
ブロー

専用オプション用品

メットエース α 専用
水しぶき防止カバー

品番：N20-43

洗浄時の水しぶきを防止するカバー

- 5 点ビス止めの簡単取付
- サイズ：W360×D360×H200mm
- 約 2.7kg



メットエース α 専用
専用洗剤

品番：N20-71

- 専用洗剤(別売)は4Lボトルがあります。
- 使用上の注意を必ずお読みください。
- ご使用の目安：洗剤タンク1個(20L)に対して専用洗剤250 mLで希釈してください。
- 洗浄回数の目安：20,000回以上 /peedy/4L



コンプレッサー付き
MET/ACE α
HELMET WASHING MACHINE

- 内蔵コンプレッサーはオートドレイン機能付き

品番：N20-44

主な装備



アジャスター脚

- 電源ブレーカー
- ゴミ防止用給水ストレーナー
- 洗浄用タンク
- エアガン



毎日洗って、毎日きれい。

「メットエース」は、今まであまり洗う習慣のなかった「ヘルメット」を簡単に洗浄する装置です。
汗や臭いの不快感がなくなり、
気持ち良く作業ができます！
毎日身に着けるものだからこそ、
毎日洗えるように50秒の
短時間洗浄を実現！