

「PRODIST」

WARMFIX™



「PRODIST」

WARMFIX™



WARMFIX™ HEAT INNER VEST

ウォームフィックス ヒート インナー ベスト

SW25-07

HEAT 50°C※



冷えやすい腰と腹部を瞬時に温める

カーボンナノチューブヒーターを使用したインナーベスト

※ N25-113リン酸鉄モバイルバッテリー容量 10,000mAh 使用時、環境温度 10℃の場合の目安値（保証値ではありません） 使用状態、環境によって稼働時間は変更します

WARMFIX™ HEAT OUTER VEST

ウォームフィックス ヒート アウター ベスト

SW25-08

HEAT 50°C※



冷えやすい腰と腹部を瞬時に温める

カーボンナノチューブヒーターを使用したアウターベスト

※ N25-113リン酸鉄モバイルバッテリー容量 10,000mAh 使用時、環境温度 10℃の場合の目安値（保証値ではありません） 使用状態、環境によって稼働時間は変更します

WARMFIX™ HEAT INNER VEST

ウォームフィックス ヒート インナー ベスト

SW25-07



着用イメージ正面



着用イメージ背面



首元アップ
ファスナーなどの突起を隠して、
荷物や商品を傷つけない

WARMFIX™ HEAT OUTER VEST

ウォームフィックス ヒート アウター ベスト

SW25-08



着用イメージ正面



着用イメージ背面



首元アップ
ファスナーなどの突起を隠して、
荷物や商品を傷つけない



バッテリーポケット



脇はストレッチフリースを使用



裾まわり調整ゴム




給電プラグ

バッテリーポケット

脇調整ゴム

ゴム収納ポケット

コントローラー
荷物や商品を傷つけないよう
裾の内側に配置



強

中

弱

仕様

ヒーター

- 入力電圧 : 5V / 9V
- 入力電流 : 2A
- 消費電力 : 10W / 18W
- 待機電力 : 0.7W
- 入力ポート : USB Type-C
- ヒーター位置 : 3カ所 (腰×1、腹×2)
- 温度切替 : 強・中・弱
- 温度 : 強 / 約 50℃ 中 / 約 45℃ 弱 / 約 40℃
- 連続稼働時間 : 強 / 約 5 時間 中 / 約 6 時間 弱 / 約 7 時間

※ N25-113 リン酸鉄モバイルバッテリー容量 10,000mAh
使用時、環境温度 10℃の場合の目安値 (保証値ではありません)
※ 使用状態、環境によって持続時間は異なります

ベスト

- サイズ : F / XL
- 材質 : 表地・中綿・裏地 / ポリエステル 100%
- 重量 : 約 410g
- バッテリーポケットサイズ : W75×H140mm
- 手洗い : 可能 (洗濯機不可)


バッテリー

- 品番 : N25-113
- 品名 : リン酸鉄モバイルバッテリー
- 容量 : 10,000mAh GH-LFMBPA100-BK
- サイズ : W69×D17.5×H140mm
- 材質 : ABS,PC
- 重量 : 約 210g
- 充電時間 : 約 5 時間 (通常) 約 1.5 時間 (PD)

セット内容

ベスト
リン酸鉄モバイルバッテリー (USB Type-C 充電ケーブル 15cm)
取扱説明書

カーボンナノチューブヒーター




① 高い安全性

- ・温度センサーを内蔵。設定温度を超えると自動で通電をOFF、下がれば自動で復帰。
- ・過熱やバッテリーの無駄な消耗を防ぎ、安全かつ長時間の使用を実現。
- ・ヒーターシートは曲げや伸縮に強く、現場作業に耐える高耐久仕様。

② 優れた熱伝導性


- ・カーボンナノチューブによる高い熱伝導性で、電源ON から瞬時に発熱。
- ・広範囲をムラなく均一に温める。
- ・正確な温度制御で快適な作業環境をキープ。

フレア®パッド発熱中綿



太陽光や人体から発せられる赤外線に
ナノポリマーが反応し発熱する機能中綿素材。

クイックフィットシステム



脇のスピンドルを絞ることで、身幅を自在に調整可能。
体にフィットさせることでヒーターが密着し、無駄なく効率的に温めるこ
とが出来る。余った紐はゴム収納ポケットに収納することが可能。

稼働時間


※N25-113 リン酸鉄モバイルバッテリー容量 10,000mAh 使用時、
環境温度 10℃の場合の目安値 (保証値ではありません)
使用状態、環境によって稼働時間は変更します

	強	中	弱
ヒーター温度	50	45	40
稼働時間(h)	5	6	7

サイズ表(cm)

		F	XL
SW25-07 インナー	着 丈	65	71
	肩 幅	45	51
	胸 囲	112	126
SW25-08 アウター	着 丈	67	73
	肩 幅	45	51
	胸 囲	112	126

操作方法



- ① 給電プラグをモバイルバッテリーのUSB口の奥まで差し込んでください。
赤ランプが点灯し、電源がONになります。
- ② 短押しで温度切替になります。
- ③ コントロールボタンを長押しするとランプが消えて、OFFになります。

⚠ 注意 使用しない時は、バッテリーを必ず外してください。

オプション

推奨バッテリー ※バッテリーはセットに含まれております。



- 品番 : N25-113
- 品名 : リン酸鉄モバイルバッテリー
- 容量 : 10,000mAh GH-LFMBPA100-BK
- サイズ : W69×D17.5×H140mm
- 材質 : ABS,PC
- 重量 : 約 210g
- 充電時間 : 約 5 時間 (通常) 約 1.5 時間 (PD)

推奨充電器 ※充電器はセットに含まれておりません。



- 品番 : N25-114
- 品名 : USB-AC 充電器 2 ポート 20W
- サイズ : W43×D40×H28(mm) ※プラグ収納時
- 重量 : 約 55g
- 入力電力 : AC 100 ~ 240V, 50Hz/60Hz, 0.6A
- 出力電力 : USB Type-C — 5V/3A, 9V/2.22A,12V/1.67A (最大 20W)
USB Type-A — 5V/3A, 9V/2A,12V/1.5A (最大 18W)
USB Type-A と Type-C の同時使用時最大出力 15W (5V/3A)
- 出力端子 : USB Type-C (メス) x1、USB Type-A (メス) x1
- 材質 : PC



名古屋本社 〒466-0034 愛知県名古屋市昭和区明月町 2-27
東京支店 〒141-0031 東京都品川区西五反田 1-16-5 西五反田一丁目ビル 4F
大阪営業所 〒541-0047 大阪府中央区淡路町 3-5-13 創建御堂筋ビル 7F

TEL 052-851-3153 FAX 052-851-3155
TEL 03-6303-9614 FAX 03-6303-9615
TEL 06-4708-5100 FAX 06-4708-5102

※製品のデザイン、仕様は改善等のため予告なく変更する場合がございます。※写真はイメージです。